

Iespiežamais/ vītņotais L-veida savienojums NPQE-L-M5F-Q4-P10

Daļas numurs: 8113001

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Standarta
Nominālais izmērs	2,5 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcija	L-shape
Iepakojuma izmērs	10
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,8 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 116 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tīrības klase	ISO class 4
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Nominālais pievilkšanas moments	0,8 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielaide	± 5 %
Produkta svars	8,07 g
Montāžas tips	External hex A/F 10
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Sievišķā vītne M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Priekš caurules ar 4 mm ārējo diametru
Atbrīvošanas gredzena krāsa	zils
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Niķelēts misiņš PBT
Atbrīvošanas gredzena materiāls	POM
Caurules blīves materiāls	NBR
Caurules noturošā naža materiāls	Stainless steel