

Iespiežamais T- veida savienojums NPQE-T-R14-Q12-P10

Daļas numurs: 8113060

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Standarta
Nominālais izmērs	8,5 mm
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	pārklājums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcija	T-formas
Iepakojuma izmērs	10
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,8 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 116 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tīrības klase	ISO class 4
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Produkta svars	35,76 g
Montāžas tips	External hex A/F 17
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne R1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Priekš caurules ar 12 mm ārējo diametru
Atbrīvošanas gredzena krāsa	zils
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Niķelēts misiņš PBT
Vītnes blīvējuma materiāls	PTFE
Atbrīvošanas gredzena materiāls	POM
Caurules blīves materiāls	NBR
Caurules noturošā naža materiāls	Stainless steel