

# Iespiežamais pārsedzes savienotājs NPQE-H-Q6-E-P10

Daļas numurs: 8113123

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Standarta
Nominālais izmērs	4,5 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcija	Bulkhead
Iepakojuma izmērs	10
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,8 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 116 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tīrības klase	ISO class 4
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Produkta svars	18,64 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Priekš caurules ar 6 mm ārējo diametru
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Priekš caurules ar 6 mm ārējo diametru
Atbrīvošanas gredzena krāsa	zils
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Niķelēts misiņš
Atbrīvošanas gredzena materiāls	POM
Caurules blīves materiāls	NBR
Caurules noturošā naža materiāls	Stainless steel