


# Iespiežamais T- veida savienotājs NPQE-T-Q4-E-P10

Daļas numurs: 8113137

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme                                          | Lielums                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Izmērs                                          | Mini                                                |
| Nominālais izmērs                               | 2,3 mm                                              |
| Montāžas pozīcija                               | Jebkurš                                             |
| Konstrukcija                                    | T-formas                                            |
| Iepakojuma izmērs                               | 10                                                  |
| Konstrukcijas struktūra                         | Spied/pavelc princips                               |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,8 MPa                                  |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā     | -0,95 ... 8 bar                                     |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 116 psi                                 |
| Darbošanās paņēmieni                            | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Piezīme par darba un vadības vidi               | Eļļotāja darbība iespējama                          |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC           | 1 - Zema korozijas ietekme                          |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III                                  |
| Tīrības klase                                   | ISO class 4                                         |
| Apkārtējās vides temperatūra                    | -5 ... 60 °C                                        |
| Produkta svars                                  | 3,46 g                                              |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1       | Priekš caurules ar 4 mm ārējo diametru              |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2       | Priekš caurules ar 4 mm ārējo diametru              |
| Atbrīvošanas gredzena krāsa                     | zils                                                |
| Materiālu piezīme                               | Atbilst RoHS                                        |
| Korpusa materiāls                               | PBT                                                 |
| Atbrīvošanas gredzena materiāls                 | POM                                                 |
| Caurules blīves materiāls                       | NBR                                                 |
| Caurules noturošā naža materiāls                | Stainless steel                                     |