


Elektriskā apakšējā pamatne VAVE-K1-7-5YL1-LR

Daļas numurs: 8115100

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	7
Vada piederums	Basic
Polaritātes aizsargāts	priekš darba sprieguma
Papildus funkcijas	Noturēšanas strāvas samazināšana
Signāla statusa attēlojums	LED
Darbības sprieguma diapazons DC	12 ... 26 V
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Piesārņojuma pakāpe	2
Overvoltage category	II
Autorizācija	RCM Mark
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Liekšanas rādiuss, fiksēta vada instalācija	≥ 11 mm
Liekšanas rādiuss, elastīga vada instalācija	≥ 16,5 mm
Produkta svars	3,3 g
Elektriskais savienojums	2-kontaktu Twin wire Atvērts gals
Kabeļa struktūra	2x0,08
Vada diametrs	1,1 mm
Kabeļa garums	0,5 m
Aizsargājošais zemes savienojums	nav pieejams
Montāžas tips	uzvelkams Aizturošs
Korpora krāsa	Melns
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpora materiāls	PA-pastiprināts PC
Izolācijas materiāls	PVC