


Tuvuma devējs SDBF-FCS-1L-PU-K-N-M8

Daļas numurs: 8117065

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Konstrukcija | Bloka izpildījums |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Izmērītais mainīgais lielums | Pozīcija |
| Mērišanas princips | Magnetorezistīvs |
| Apkārtējās vides temperatūra | -4 ... 176 °F |
| Komutācijas izeja | PNP |
| Komutācijas elementa funkcija | Normāli atvērts kontakts |
| Ieslēgšanās laiks | 4 μs |
| Max. izejas strāva | 500 mA |
| Max. kontakta jauda DC | 12 W |
| Sprieguma kritums | 1 V |
| Īssavienojuma stiprums | Jā |
| Darbības sprieguma diapazons DC | 6 ... 24 V |
| Polaritātes aizsargāts | Jā |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips | Cable with socket |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija | M8x1, A-kodējums saskaņā ar EN 61076-2-104 |
| Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits | 3 |
| Savienotāja izejas virziens | aksiāls |
| Kabeļa apvalka krāsa | Pelēks |
| Kabeļa izolācijas materiāls | PVC |
| Montāžas tips | Ar montāžas komplektu |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Korpusa krāsa | caurspīdīgs |
| Korpusa materiāls | PA |
| Darbības statusa displejs | LED |
| Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju | -4 ... 176 °F |
| Aizsardzības klase | IP67 NEMA 4 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |