

Elektromagnēta magnētiskā spole

VACC-S18-120-K4-7-NM4ME

Daļas numurs: 8118175

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Iedarbināšanas tips | elektrisks |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Komutācijas pozīcijas indikators | Nē |
| Noslodzes cikls | 100 % |
| Izolācijas klase | H |
| Tinuma raksturlielumu dati | 48 V DC: 12 W |
| Pieļaujamās sprieguma svārstības | -15 % / +10 % |
| Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES | EPL Db (BR) EPL Gb (BR) |
| Sertifikācijas departaments | INMETRO DNV 19.0135X |
| Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze | Ex eb mb IIC T4 Gb |
| Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi | Ex tb IIIC T120°C Db |
| Eksploziju droša apkārtējā temperatūra | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Aizsardzības klase | IP66 |
| Produkta svars | 580 g |
| Elektriskais savienojums | Termināļa kārba, kabeļa ievada vītne M20x1.5 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |