

Elektromagnēta magnētiskā spole VACC-S18-35-K4-1UF-NM4ME

Daļas numurs: 8118179

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Komutācijas pozīcijas indikators	Nē
Iekšējais drošinātājs	Drošinātāja aizsardzība
Noslodzes cikls	100 %
Izolācijas klase	H
Tinuma raksturlielumu dati	24 V DC: 3,5 W 24 V AC: 50/60 Hz, jauda 3,5 VA
Pieļaujamās sprieguma svārstības	-15 % / +10 %
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Sertifikācijas departaments	INMETRO DNV 19.0135X
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	Ex eb mb IIC T6, T5 Gb
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi	Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP66
Produkta svars	580 g
Elektriskais savienojums	Termināļa kārba, kabeļa ievada vītne M20x1.5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS