

Elektromagnēta magnētiskā spole

VACC-S18-35-K4-1U-NE4ME

Daļas numurs: 8118257

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Komutācijas pozīcijas indikators	Nē
Noslodzes cikls	100 %
Izolācijas klase	H
Tinuma raksturlielumu dati	24 V DC: 3,5 W 24 V AC: 50/60 Hz, jauda 3,5 VA
Pieļaujamās sprieguma svārstības	-15 % / +10 %
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Sertifikācijas departaments	GYJ17.1237X
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	Ex e mb IIC T5/T6 Gb
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi	Ex tD A21 IP66 T95°C/T80°C
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP66
Produkta svars	580 g
Elektriskais savienojums	Termināļa kārba, kabeļa ievada vītne M20x1.5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS