


Elektromagnēta magnētiskā spole

VACC-S13-18-K4-3U-NE4ME

Daļas numurs: 8118331

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Komutācijas pozīcijas indikators	Nē
Noslodzes cikls	100 %
Izolācijas klase	H
Tinuma raksturlielumu dati	230 V DC: 1,8 W 230 V AC: 40/65 Hz, jauda 1.8 VA
Pieļaujamās sprieguma svārstības	-15 % / +10 %
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Sertifikācijas departaments	GYJ17.1235X
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	Ex e mb IIC T4/T5/T6 Gb
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi	ExtDA21 IP65T130°C/T95°C/T85°C
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP65
Produkta svars	330 g
Elektriskais savienojums	Termināļa kārba, kabeļa ievada vītne M20x1.5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS