


# Kontroles sistēma CMCB-D1-C-S0

Daļas numurs: 8118457

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Lietošanas instrukcija	The product is suitable for industrial purposes only. Measures for interference suppression may be required in residential areas.
Konstruktijas struktūra	Mounting plate
Veiktspējas līmenis (PL)	Category B, Performance Level b
Izmēri B x L x H	135 mm x 254 mm x 375 mm
Aizsardzība (īssavienojuma)	Iekšējais elektroniskais drošinātājs
Maks. strāvas patēriņš	1,1 A
Current consumption of the secondary circuit	5 A
Max. enerģijas piegāde	6 A
Nominālais darba spriegums AC	230 V
Mains types	TT TN IT
Tīkla frekvence	50 ... 60 Hz
Piesārņojuma pakāpe	2
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	Max. 50% at 40 °C
Aizsardzība pret tiešo un netiešo pieskaršanos	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV) Earthing of all exposed conductive parts
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējie apstākļi	Interior
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 40 °C
Nominal altitude of use	1000 m NN
Produkta svars	4,2 kg
Elektriskais savienojums	Cage clamp terminālis Push-in
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS