


Gripper jaw DHAS-GG-B18-16-A1

Daļas numurs: 8119108

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	16 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcija	For microwell plates
Vibrāciju noturība	Transportēšanas iekārtas pārbaude pie ievainojumu 2 līmeņa saskaņā ar FN 942017-4 un NE 60068-2-6
Triecienu izturība	Triecienu tests ar smaguma līmeni SG2 saskaņā ar FN 942017-5 un EN 60068-2-27
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - ļoti augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 100 %
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 40 °C
Produkta svars	24,4 g
Montāžas tips	With female thread M3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Satvērēja žokļa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Cilindriskās dībeļa tapas materiāls	Atsperu tērauds