


Pārvietošanas modulis EHMZ-EGSC-45-BS-KF-

Daļas numurs: 8122331

FESTO



Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

| Pazīme | Lielums |
|------------------------------|--|
| Darba gājiens | 50 ... 125 mm |
| Vārpstas diametrs | 8 mm |
| Vārpstas padeve | 8 mm/U |
| Montāžas pozīcija | vertikāle |
| Konstrukcijas struktūra | Elektromehāniskais lineārais modulis Ar vārpstu |
| Pozīcijas detektēšana | Tuvuma devējiem |
| Maks. paātrinājums | 15 m/s ² |
| Max. ātrums | 0,6 m/s |
| Atkārtēšanas precizitāte | ±0,015 mm |
| Noslodzes cikls | 100 % |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Uzglabāšanas temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Relatīvais gaisa mitrums | 0 - 90 % |
| Aizsardzības klase | IP40 |
| Apkārtējās vides temperatūra | 5 ... 45 °C |
| Max. padeves spēks Fx | 120 N |
| Padeves konstante | 12 mm/U |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |