


Kolektora bloks-KOMPL VABS-C12-6-S

Daļas numurs: 8122790

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	13 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstruktīvas struktūra	Connection direction on the side
Max. vārstu pozīciju skaits	Ir iespējamas klienta specifiskās versijas
Operating pressure MPa	-0,1 ... 0,7 MPa
Darbošanās spiediens	-1 ... 7 bar
Darbošanās paņēmieni	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Piezīme par darba un vadības vidi	Maksimālais daļas izmērs: 5 µm
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 50 °C
Produkta svars	3 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	For tubing internal diameter 4 mm
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kolektora materiāls	PBT