


Kolektora bloks-KOMPL VABS-C12-6-S-B3

Daļas numurs: 8122792

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	6 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstruktīvas struktūra	Connection direction on the side
Max. vārstu pozīciju skaits	1
Operating pressure MPa	-0,1 ... 0,7 MPa
Darbošanās spiediens	-1 ... 7 bar
Darbošanās paņēmieni	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Piezīme par darba un vadības vidi	Maksimālais daļas izmērs: 5 µm
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 50 °C
Produkta svars	1,1 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	For tubing internal diameter 2 mm
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kolektora materiāls	PBT