


Savienotāja bloks VABS-C12-6-B-M3

Daļas numurs: 8122793

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	20 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstruktīvas struktūra	Connection direction underneath
Max. vārstu pozīciju skaits	1
Operating pressure MPa	-0,1 ... 0,7 MPa
Darbošanās spiediens	-1 ... 7 bar
Darbošanās paņēmieni	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Piezīme par darba un vadības vidi	Maksimālais daļas izmērs: 5 µm
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 50 °C
Produkta svars	13,5 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	M3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	M5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kolektora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums