



media separated pneumatic valve

VZDB-F10-M32-16-M3-PF

Daļas numurs: 8122800

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcijas struktūra	Rocker valve with diaphragm seal
Iedarbināšanas tips	pneimatisks
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Montāžas tips	Ar caurejošo urbumu priekš M2 skrūves
Procesu vārsta savienojums	Ārējā vītne/iekšējā vītne
Izmērs	10
Nominālais izmērs	1,6 mm
Vārsta funkcija	3/2 atvērts/noslēgts, viena elektromagnēta
Rokas vadība	Nav
Plūsmas virziens	nereversējams
Operating pressure MPa	-0,075 ... 0,1 MPa
Darbošanās spiediens	-0,75 ... 1 bar
Operating pressure	-10,875 ... 14,5 psi
Izplūdes gaisa funkcija	droselējams
Atstatišanas tips	mehāniskā atspere
Vadības gaiss	Vadāms
Vadības gaisa pieslēgvietā 21	M3
Vielas savienojums	Atloks
Pilot pressure MPa	0,15 ... 0,3 MPa
Vadības spiediens	1,5 ... 3 bar
Pilot pressure	21,75 ... 43,5 psi
Vadības paņēmieni	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
Darbošanās paņēmieni	Šķidrums Gāze
Piezīme par darba un vadības vidi	Ņemiet vērā ar vielu kontaktējošo materiālu ķīmisko noturību Maksimālais daļas izmērs: 5 µm
Internal volume	35 µl
Vidējā temperatūra	0 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Plūsmas pakāpe Kv	0,034 m3/h
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Korpasa materiāls	PEEK
Blīvējumu materiāls	FFPM
Produkta svars	7 g
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Max. komutācijas frekvence	2 Hz