


Apakšējā pamatne VABS-K2-10S-16-M6-P

Daļas numurs: 8122827

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	10
Nominālais izmērs	1,6 mm
Vielas savienojums	Sievišķā vītne M6
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Connection direction on the side
Max. vārstu pozīciju skaits	1
Plūsmas virziens	nereversējams
Darbošanās paņēmieni	Šķidrums Gāze
Piezīme par darba un vadības vidi	Ņemiet vērā ar vielu kontaktējošo materiālu ķīmisko noturību
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Vidējā temperatūra	0 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Max. pievilkšanas moments, vārsta stiprinājums	0,2 Nm
Produkta svars	7 g
Apakšējās pamatnes montāžas metode	ar caurejošo urbumu
Vārsta montāžas metode	ar iekšējo (sievišķo) vītņi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls	PEEK