



Vārsts VOFC-L-M52-M-N14-FN

Daļas numurs: 8122931

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Operating pressure MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	2,5 ... 8 bar
Aizsardzības klase	IP65
Safety Integrity Level (SIL)	Produktu var lietot iekš SRP/CS līdz SIL2 (augstas prasības) Produktu var lietot SRP/CS ar līdz pat SIL 2 zemajām prasībām
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - Ļoti augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS