



# Vārsts VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN

Daļas numurs: 8122932

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	601 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 8 bar
Aizsardzības klase	IP65
Sertifikācijas departaments	TÜV 968/V 1251.00/21
Drošības funkcija	Droša atgaisošana
Safety Integrity Level (SIL)	Produktu var lietot iekš SRP/CS līdz SIL3 (augstas prasības) līdz SIL 3 Low Demand mode
Piezīme attiecībā uz darba spiedienu	0 - 0.8 MPa with external pilot air
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - ļoti augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS