


Adaptera komplekts DADG-AK-F9-1

Daļas numurs: 8125947

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	1
Bāzēts uz standartu	VDI/VDE 3847-2
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
Nominal operating pressure	0,6 MPa
Nominālais darbības spiediens	6 bar
Nominal operating pressure (psi)	87 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Spiediena rasas punkts par 10°C zemāks nekā apkārtējās vides/gaisa temperatūras Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Produkta svars	187 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Adaptera materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Adaptera plāksnes materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiāls	NBR
Skrūvju materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais