

Paralēlais komplekts EAMM-U-87-T46-60P-147

Daļas numurs: 8126161

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|-------------------------------|------------------------|
| Izmērs | 87 |
| Starpcentru attālums | 147 mm |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Pārnese attiecība | 1:1 |
| Max. ātrums | 3.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Uzglabāšanas temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Relatīvais gaisa mitrums | 0 - 95 % |
| Aizsardzības klase | IP40 |
| Apkārtējās vides temperatūra | 0 ... 50 °C |
| Inerces masas moments | 41,2 kgmm ² |
| Piedziņas moments bez slodzes | 0,22 Nm |
| Pārnese moments | 3 Nm |
| Produkta svars | 1.015 g |
| Interfeisa kods, aktuators | T46 |
| Interfeisa kods, Motora In | 60P 60PA |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |