


# Paralēlais komplekts EAMM-U-87-T46-70AA-147

Daļas numurs: 8126166

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme                        | Lielums                |
|-------------------------------|------------------------|
| Izmērs                        | 87                     |
| Starpcentru attālums          | 147 mm                 |
| Montāžas pozīcija             | Jebkurš                |
| Pārnese attiecība             | 1:1                    |
| Max. ātrums                   | 3.000 1/min            |
| PWIS conformity               | VDMA24364 zone III     |
| Uzglabāšanas temperatūra      | -20 ... 60 °C          |
| Relatīvais gaisa mitrums      | 0 - 95 %               |
| Aizsardzības klase            | IP40                   |
| Apkārtējās vides temperatūra  | 0 ... 50 °C            |
| Inerces masas moments         | 41,2 kgmm <sup>2</sup> |
| Piedziņas moments bez slodzes | 0,22 Nm                |
| Pārnese moments               | 3 Nm                   |
| Produkta svars                | 1.037 g                |
| Interfeisa kods, aktuatori    | T46                    |
| Interfeisa kods, Motora In    | 70AA<br>70AB           |
| Materiālu piezīme             | Atbilst RoHS           |