

# Amortizators DYEF-G8-M4-Y1-F1A

Daļas numurs: 8131070

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	M4
Gājiens	0,9 mm
Amortizēšana	P amortizācija bez metāliskās fiksētās atdures
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Varianti	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Max. sadursmes ātrums	0,8 m/s
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Amortizācijas garums	0,9 mm
Max. pievilšanas moments	0,5 Nm
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	0,018 J
Produkta svars	5 g
Montāžas tips	ar vītņotu uznavu
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums