


Kontroles plāksne DADG-FM-VDE1G14

Daļas numurs: 8131548

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Max. pievilkšanas moments	23 Nm
Produkta svars	274,5 g
Montāžas tips	Direct mounting on end cap via thread
Pneimatiskais savienojums	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Korpusa materiāls	Anodizēts alumīnijs
Skrūvju materiāls	Niķelēts misiņš