


Amortizators DYSS-G8-8-8-Y1F-F1A

Daļas numurs: 8132349

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---------------------------------------|--|
| Izmērs | 8 |
| Gājiens | 8 mm |
| Amortizēšana | pašregulējošais |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Pozīcijas detektēšana | Nē |
| Varianti | Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries |
| Max. sadursmes ātrums | 1,5 m/s |
| Īslaicīgs atstatišanas laiks | 0,2 s |
| Ilglaicīgs atstatišanas laiks | 1 s |
| Darbības režīms | vienpusējās darbības spiedošā darbība |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 80 °C |
| Amortizācijas garums | 8 mm |
| Max. apturēšanas spēks | 500 N |
| Max. pievilšanas moments | 5 Nm |
| Max. enerģijas patēriņš uz gājienu | 3 J |
| Max. enerģijas patēriņš stundā | 18.000 J |
| Max. atlikusī enerģija | 0,02 J |
| Atstatišanas spēks | 2,5 N |
| Produkta svars | 57 g |
| Montāžas tips | ar vītņotu uznavu |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Blīvējumu materiāls | NBR |
| Korpusa materiāls | Stiprs tērauda sakausējums |
| Virzuļa kāta materiāls | Stiprs tērauda sakausējums |