


# Amortizators DYSS-G8-10-10-Y1F-F1A

Daļas numurs: 8132350

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	10
Gājiens	10 mm
Amortizēšana	pašregulējošais
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Varianti	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Max. sadursmes ātrums	1,5 m/s
Īslaicīgs atstatišanas laiks	0,2 s
Ilglaicīgs atstatišanas laiks	1 s
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Amortizācijas garums	10 mm
Max. apturēšanas spēks	700 N
Max. pievilšanas moments	8 Nm
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	6 J
Max. enerģijas patēriņš stundā	25.000 J
Max. atlikusī enerģija	0,03 J
Atstatišanas spēks	4 N
Produkta svars	105 g
Montāžas tips	ar vītņotu uznavu
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums