


Amortizators DYEF-G8-M14-Y1-F1A

Daļas numurs: 8132356

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	M14
Gājiens	1,2 mm
Amortizēšana	P amortizācija bez metāliskās fiksētās atdures
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Varianti	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Max. sadursmes ātrums	0,8 m/s
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Amortizācijas garums	1,2 mm
Max. pievilšanas moments	8 Nm
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	0,45 J
Produkta svars	136,5 g
Montāžas tips	ar vītņotu uznavu
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums