

# Sakabe EAMC-67-80-25-40-U

Daļas numurs: 8134948

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	25 mm
Turētāja diametrs 2	40 mm
Izmērs	67
Nominālais garums	80 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	326 kgmm <sup>2</sup>
Pārnēsamais moments	150 Nm
Produkta svars	480 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS