


Pozīcijas indikators SASF-S2-B-V-A20

Daļas numurs: 8140395

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Rotācijas leņķa regulēšanas diapazons	0 ... 360 deg
Papildus funkcijas	Adjustable actuating lugs
Izmēri B x L x H	Ø 65 x 48,5
Vibrāciju noturība	Transportēšanas iekārtas pārbaude pie ievainojumu 2 līmeņa saskaņā ar FN 942017-4 un NE 60068-2-6
Triecienu izturība	Triecienu tests ar smaguma līmeni SG2 saskaņā ar FN 942017-5 un EN 60068-2-27
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 70 °C
Produkta svars	96 g
Montāžas tips	Saskaņā ar VDI/VDE 3845
Korpusa krāsa	Melns
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Distancera materiāls	PA
Korpusa materiāls	PA PP Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Skrūvju materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais