


Pozīcijas indikators SASF-S3-B-F-A30

Daļas numurs: 8140397

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Rotācijas leņķa regulēšanas diapazons	0 ... 180 deg
Pozicioniera un pozīcijas devēja savienojums atbilst standartam	VDI/VDE 3845 izmērs AA 2
Izmēri B x L x H	Ø 40 x 43
Vibrāciju noturība	Transportēšanas iekārtas pārbaude pie ievainojumu 2 līmeņa saskaņā ar FN 942017-4 un NE 60068-2-6
Triecienu izturība	Triecienu tests ar smaguma līmeni SG2 saskaņā ar FN 942017-5 un EN 60068-2-27
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 70 °C
Produkta svars	26 g
Montāžas tips	Saskaņā ar VDI/VDE 3845
Korpusa krāsa	Melns
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Distancera materiāls	PP
Korpusa materiāls	PP
Skrūvju materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais