


# Savienotāja bloks VABS-S7-RB-B-G14-A-R12

Daļas numurs: 8141067  
Jauns

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadības gaisa piegāde	ārējais iekšējais
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-::-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - ļoti augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP65 saliktā stāvoklī
Produkta svars	750 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Vadības gaisa pieslēgvietā 12	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Flange 1/4 with NAMUR connection
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls	Pārklāts alumīnijs
Blīvējumu materiāls	NBR