


# Gala plāksne VABE-C13-100-F90-DU

Daļas numurs: 8141663

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	without flow control Switchable flow direction
Operating pressure MPa	0 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 8 bar
Darbošanās paņēmieni	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja izmantošana nav iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3 - Augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Vidējā temperatūra	-40 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 80 °C
Produkta svars	645 g
Montāžas tips	ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums	Sub-base design, airing
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vāka materiāls	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Blīvējumu materiāls	EPDM NBR
Korpusa materiāls	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Skrūvju materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais