


Adaptera plāksne VABA-C13-100-2-F90-G12

Daļas numurs: 8141665

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	1200 2300
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Adapter for rotary actuator
Vārsta savienojums atbilst standartam	VDI/VDE 3847-2
Operating pressure MPa	0 ... 0,9 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 9 bar
Darbošanās paņēmieni	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja izmantošana nav iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3 - Augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Vidējā temperatūra	-40 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 80 °C
Produkta svars	3.140 g
Montāžas tips	ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums	Sub-base design, airtng
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/2
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vāka materiāls	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Blīvējumu materiāls	EPDM NBR
Korpusa materiāls	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Skrūvju materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais