


Pārnesumkārbā EMGA-40-A-G8-40P

Daļas numurs: 8141732

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pārnesumkārbas atloka izmērs	40 mm
Motora atloka izmērs	40 mm
Torsionālais brīvgājiens	0,35 deg
Pārvads	Labā leņķa pārnesumkārbā
Pārnesumkārbas attiecība	8:1
Max ieejas ātrums	18.000 1/min
Pārvada elementa darba temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP54
Nepārtraukts izejas moments	6 Nm
Pārvada elementa masas inerces moments	0,032 kgcm ²
Maks. izejas griezes moments	10 Nm
Max. efektivitāte	92 %
Griezes noturība	0,7 Nm/arcmin
Produkta svars	500 g
Pārnesumkārbas pievienojums, izejas vārpsta	40G
Pārnesumkārbas pievienojums, ieejas vārpsta	40P
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS