

# Pārnesumkārbā EMGA-60-P-G12-EAS-60

Daļas numurs: 8141736

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pārnesumkārbas atloka izmērs	60 mm
Motora atloka izmērs	60 mm
Torsionālais brīvgājiens	0,2 deg
Pārvads	Planetārā pārvada elements
Pārnesumkārbas attiecība	12:1
Max ieejas ātrums	13.000 1/min
Pārvada elementa darba temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP54
Nepārtraukts izejas moments	44 Nm
Pārvada elementa masas inerces moments	0,138 kgcm <sup>2</sup>
Maks. izejas griezes moments	70 Nm
Max. efektivitāte	96 %
Griezes noturība	2,8 Nm/arcmin
Produkta svars	1.100 g
Pārnesumkārbas pievienojums, izejas vārpsta	60H
Pārnesumkārbas pievienojums, ieejas vārpsta	60P
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS