


Pārnesumkārbā EMGA-60-A-G8-60P

Daļas numurs: 8141738

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pārnesumkārbas atloka izmērs	60 mm
Motora atloka izmērs	60 mm
Torsionālais brīvgājiens	0,27 deg
Pārvads	Labā leņķa pārnesumkārbā
Pārnesumkārbas attiecība	8:1
Max ieejas ātrums	13.000 1/min
Pārvada elementa darba temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP54
Nepārtraukts izejas moments	18 Nm
Pārvada elementa masas inerces moments	0,243 kgcm ²
Maks. izejas griezes moments	29 Nm
Max. efektivitāte	93 %
Griezes noturība	1,6 Nm/arcmin
Produkta svars	1.700 g
Pārnesumkārbas pievienojums, izejas vārpsta	60G
Pārnesumkārbas pievienojums, ieejas vārpsta	60P
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS