


# Pārnesumkārbā EMGA-60-A-G20-60P

Daļas numurs: 8141740

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pārnesumkārbas atloka izmērs	60 mm
Motora atloka izmērs	60 mm
Torsionālais brīvgājiens	0,3 deg
Pārvads	Labā leņķa pārnesumkārbā
Pārnesumkārbas attiecība	20:1
Max ieejas ātrums	13.000 1/min
Pārvada elementa darba temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP54
Nepārtraukts izejas moments	44 Nm
Pārvada elementa masas inerces moments	0,256 kgcm <sup>2</sup>
Maks. izejas griezes moments	70 Nm
Max. efektivitāte	92 %
Griezes noturība	2 Nm/arcmin
Produkta svars	1.900 g
Pārnesumkārbas pievienojums, izejas vārpsta	60G
Pārnesumkārbas pievienojums, ieejas vārpsta	60P
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS