

Pārnesumkārbā EMGA-80-P-G8-EAS-80

Daļas numurs: 8141741

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pārnesumkārbas atloka izmērs	80 mm
Motora atloka izmērs	80 mm
Torsionālais brīvgājiens	0,12 deg
Pārvads	Planetārā pārvada elements
Pārnesumkārbas attiecība	8:1
Max ieejas ātrums	7.000 1/min
Pārvada elementa darba temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP54
Nepārtraukts izejas moments	50 Nm
Pārvada elementa masas inerces moments	0,37 kgcm ²
Maks. izejas griezes moments	190 Nm
Max. efektivitāte	97 %
Griezes noturība	8,4 Nm/arcmin
Produkta svars	2.000 g
Pārnesumkārbas pievienojums, izejas vārpsta	80G
Pārnesumkārbas pievienojums, ieejas vārpsta	80P
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS