


Pārnesumkārbā EMGA-80-P-G20-EAS-80

Daļas numurs: 8141743

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pārnesumkārbas atloka izmērs	80 mm
Motora atloka izmērs	80 mm
Torsionālais brīvgājiens	0,15 deg
Pārvads	Planetārā pārvada elements
Pārnesumkārbas attiecība	20:1
Max ieejas ātrums	7.000 1/min
Pārvada elementa darba temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP54
Nepārtraukts izejas moments	120 Nm
Pārvada elementa masas inerces moments	0,406 kgcm ²
Maks. izejas griezes moments	240 Nm
Max. efektivitāte	96 %
Griezes noturība	10,4 Nm/arcmin
Produkta svars	2.500 g
Pārnesumkārbas pievienojums, izejas vārpsta	80G
Pārnesumkārbas pievienojums, ieejas vārpsta	80P
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS