

Pārnesumkārbā EMGA-80-A-G8-80P

Daļas numurs: 8141744

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pārnesumkārbas atloka izmērs	80 mm
Motora atloka izmērs	80 mm
Torsionālais brīvgājiens	0,22 deg
Pārvads	Labā leņķa pārnesumkārbā
Pārnesumkārbas attiecība	8:1
Max ieejas ātrums	7.000 1/min
Pārvada elementa darba temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP54
Nepārtraukts izejas moments	50 Nm
Pārvada elementa masas inerces moments	0,934 kgcm ²
Maks. izejas griezes moments	80 Nm
Max. efektivitāte	94 %
Griezes noturība	4,2 Nm/arcmin
Produkta svars	4.400 g
Pārnesumkārbas pievienojums, izejas vārpsta	80G
Pārnesumkārbas pievienojums, ieejas vārpsta	80P
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS