

# Pārnesumkārbā EMGA-80-A-G20-80P

Daļas numurs: 8141746

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pārnesumkārbas atloka izmērs	80 mm
Motora atloka izmērs	80 mm
Torsionālais brīvgājiens	0,25 deg
Pārvads	Labā leņķa pārnesumkārbā
Pārnesumkārbas attiecība	20:1
Max ieejas ātrums	7.000 1/min
Pārvada elementa darba temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP54
Nepārtraukts izejas moments	120 Nm
Pārvada elementa masas inerces moments	1,013 kgcm <sup>2</sup>
Maks. izejas griezes moments	192 Nm
Max. efektivitāte	93 %
Griezes noturība	5,1 Nm/arcmin
Produkta svars	5.000 g
Pārnesumkārbas pievienojums, izejas vārpsta	80G
Pārnesumkārbas pievienojums, ieejas vārpsta	80P
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS