


Pārnesumkārbā EMGA-80-P-G8-SAS-100

Daļas numurs: 8141750

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|----------------------------|
| Pārnesumkārbas atloka izmērs | 80 mm |
| Motora atloka izmērs | 100 mm |
| Torsionālais brīvgājiens | 0,12 deg |
| Pārvads | Planetārā pārvada elements |
| Pārnesumkārbas attiecība | 8:1 |
| Max ieejas ātrums | 7.000 1/min |
| Pārvada elementa darba temperatūra | -25 ... 90 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Aizsardzības klase | IP54 |
| Nepārtraukts izejas moments | 50 Nm |
| Pārvada elementa masas inerces moments | 0,37 kgcm ² |
| Maks. izejas griezes moments | 80 Nm |
| Max. efektivitāte | 97 % |
| Griezes noturība | 8,4 Nm/arcmin |
| Produkta svars | 2.300 g |
| Pārnesumkārbas pievienojums, izejas vārpsta | 80G |
| Pārnesumkārbas pievienojums, ieejas vārpsta | 100A |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |