


# Pārnesumkārbā EMGA-40-P-G8-SST-42

Daļas numurs: 8141762

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pārnesumkārbas atloka izmērs	40 mm
Motora atloka izmērs	42 mm
Torsionālais brīvgājiens	0,25 deg
Pārvads	Planetārā pārvada elements
Pārnesumkārbas attiecība	8:1
Max ieejas ātrums	18.000 1/min
Pārvada elementa darba temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP54
Nepārtraukts izejas moments	6 Nm
Pārvada elementa masas inerces moments	0,015 kgcm <sup>2</sup>
Maks. izejas griezes moments	10 Nm
Max. efektivitāte	96 %
Griezes noturība	0,8 Nm/arcmin
Produkta svars	400 g
Pārnesumkārbas pievienojums, izejas vārpsta	40G
Pārnesumkārbas pievienojums, ieejas vārpsta	42A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS