


Pārnesumkārbā EMGA-80-P-G12-SST-87

Daļas numurs: 8141767

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pārnesumkārbas atloka izmērs	80 mm
Motora atloka izmērs	87 mm
Torsionālais brīvgājiens	0,15 deg
Pārvads	Planetārā pārvada elements
Pārnesumkārbas attiecība	12:1
Max ieejas ātrums	7.000 1/min
Pārvada elementa darba temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP54
Nepārtraukts izejas moments	120 Nm
Pārvada elementa masas inerces moments	0,589 kgcm ²
Maks. izejas griezes moments	192 Nm
Max. efektivitāte	97 %
Griezes noturība	10,4 Nm/arcmin
Produkta svars	2.600 g
Pārnesumkārbas pievienojums, izejas vārpsta	80G
Pārnesumkārbas pievienojums, ieejas vārpsta	87A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS