

Pārejas elements NPFC-RS-G18-M5-MF

Daļas numurs: 8142593

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vītņotā stiprinājuma materiāls	Niķelēts misiņš
Iepakojuma izmērs	10
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:·:]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominal tightening torque, pneumatic connection 1	10,55 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielāde	± 20 %
Produkta svars	8,32 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	M5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	PVC