


gripper jaw mounting EHAA-G1-B18-16-GGA1-AP

Daļas numurs: 8146634
Jauns

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	16
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Vertical gripper mounting
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 100 %
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 40 °C
Produkta svars	95 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Skrūvju materiāls	Stiprs tērauda sakausējums Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Kronšteina materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Centrēšanas elementu materiāls	Stiprs tērauda sakausējums