


Energijas piegādes elements CACN-3A-1-20-G2

Daļas numurs: 8149582

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	68 mm
Augstums	130 mm
Garums	160 mm
Montāžas pozīcija	Brīva konvekcija
Primārā piegāde	Vienfāzes
Ieejas strāva	2,4 - 5,6 A
Nominālais izejas DC spriegums	24 V
Nominālā izejas strāva	20 A
Ieejas sprieguma AC diapazons	100 ... 240 V
Tīkla filtrs	15 ms
Tīkla frekvence	45 ... 65 Hz
Autorizācija	c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 85 °C
Relatīvais gaisa mitrums	95 %
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 70 °C
Produkta svars	1.669 g
Montāžas tips	ar augšējo sliedi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS