


# Energijas piegādes elements CACN-11A-7-20-G2

Daļas numurs: 8149585

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	96 mm
Augstums	130 mm
Garums	179 mm
Montāžas pozīcija	Brīva konvekcija
Primārā piegāde	Trīsfāžu
Ieejas strāva	1,7 - 2,1 A
Nominālais izejas DC spriegums	48 V
Nominālā izejas strāva	20 A
Ieejas sprieguma AC diapazons	400 ... 500 V
Tīkla filtrs	25 ms
Tīkla frekvence	45 ... 65 Hz
Autorizācija	c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 85 °C
Relatīvais gaisa mitrums	95 %
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 70 °C
Produkta svars	2.500 g
Montāžas tips	ar augšējo sliedi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS