

Spraudņa skrūve NETC-P-M20-PBK-T26-EX4-E

Dalās numurs: 8151589

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 75 °C
Aizsardzības klase	IP66 IP68
Piezīme par aizsardzības klasi	IP68 at 5 bar for 30 minutes
ATEX kategorija Gāze	II 2G
ATEX kategorija Putekļi	II 2D
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	Ex eb IIC Gb
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi	Ex tb IIIC Db
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX) saskaņā ar ES RoHS direktīvu
Izmērs	M20x1,5
Krāsa	Melns
Information on materials, cable connector	PA
Blīvējumu materiāls	EPDM
Produkta svars	5 g
Iepakojuma izmērs	1
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS